## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# TE 7526.750 Modulbleche

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### TE 7526.750 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TE 7526.750
Ausführung	Ausgleichsblech
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 450 mm Tiefe: 50 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.321
Bruttogewicht	0.363
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177196537
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

Modulblech geschlossen

© Rittal 2025

Modulblechbreite 450 mm, Modulblechtiefe 50 mm

Material: Stahlblech, verzinkt

© Rittal 2025 3