

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7526.755 Modulbleche

Stand: 05.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7526.755 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TE 7526.755
Ausführung	Ausgleichsblech
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 450 mm Tiefe: 150 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	0,884 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	TE Modulblech, Ausgleichsblech, geschlossen, BxT: 450x150 mm, für Schrankbreite: 600 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Modulblech geschlossen

Modublechbreite 450 mm, Modublechtiefe 150 mm

Material: Stahlblech, verzinkt