

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TE 7526.800 Modulbleche

Stand: 04.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7526.800 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | TE 7526.800  |
| Ausführung          | geschlossen  |
| Produktbeschreibung | Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.  |
| Einsatzgebiete      | Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten:<br>Schrankbreite minus 150 mm<br>Schranktiefe minus 50 mm |
| Material            | Stahlblech, verzinkt   |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Abmessung           | Breite: 650 mm<br>Tiefe: 200 mm  |
| Passend für         | Gehäusetyp: TE<br>Breite: 800 mm   |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück  |
| Nettogewicht        | 1,523 kg   |
| Bruttogewicht       | 1,723 kg   |
| Zolltarifnummer     | 94039910   |
| ETIM 9              | EC002620   |
| ECLASS 8.0          | 27189261   |
| Produktbeschreibung | TE Modulblech, belüftet, BxT: 650x200 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt                          |

## Ausschreibungstext

Modulblech geschlossen

Modublechbreite 650 mm, Modublechtiefe 200 mm

Material: Stahlblech, verzinkt