

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TE 7526.834 Modulbleche

Stand: 19.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7526.834 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TE 7526.834
Ausführung	belüftet
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 650 mm Tiefe: 200 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,82 kg
Bruttogewicht	1,02 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	TE Modulblech, belüftet, BxT: 650x200 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt

## Ausschreibungstext

Modulblech belüftet

Modublechbreite 650 mm, Modublechtiefe 200 mm

Material: Stahlblech, verzinkt