

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TE 7526.860 Modulbleche

Stand: 15.06.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TE 7526.860 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	TE 7526.860
Ausführung	mit Bürstenleiste
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 650 mm Tiefe: 200 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.38
Bruttogewicht	1.4
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177196643
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

Modulblech mit Bürstenleiste

Modublechbreite 650 mm, Modublechtiefe 200 mm

Material: Stahlblech, verzinkt