

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7688.000

19"-Profilschienen

Stand: 06.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



FRIEDEM L OH GROUP

DK 7688.000 - 19"-Profilschienen für DK PS, CS New Basicgehäuse

Für die Montage von 19"-Komponenten in Netzwerk- und Serverracks und in Outdoor-Gehäusen CS New Basic

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7688.000
Produktbeschreibung	Für die Montage von 19"-Komponenten in Netzwerk- und Serverschränken DK PS und in Outdoor-Gehäusen CS New Basicgehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein Einbauwinkel erforderlich.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungszubehör
Höheneinheiten	24 HE
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Passend für	Gehäusetyp: CS Basicgehäuse DK PS Höhe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.494
Bruttogewicht	2.693
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO ₂ eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177133341

Eigenschaften

ETIM 9

EC002620

ECLASS 8.0

27189261