

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7715.135

## Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 18.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7715.135 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Wandbefestigungshalter. Schutzart IP 55.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7715.135
Ausführung	mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel Wandgehäuse IT
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten, zwei senkrechten Montageschienen und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel 4 Wandbefestigungshalter 10 mm Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	15 HE
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 746 mm Tiefe: 473 mm
Einbautiefe	420 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 683 mm

# Eigenschaften

---

Tiefe Schwenkteil	316 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	750 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	41 kg
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177324206
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Ausschreibungstext

Wandverteiler vormontiert, 15 HE

Wandverteiler vormontiert, 15 HE

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:  
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer  
waagrecht montierten C-Profilschiene zur  
Kabelabfangung, oben und unten austauschbare  
Flanschplatten, geschlossen, Schwenkteil mit zwei

Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg Material: Gehäuse: Stahlblech 1,5mm Sichtscheibe: ESG 3mm Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert, Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015 Abmessungen (B x H x T): 600 x 746 x 473 mm (15 HE)