


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7715.535

## Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 21.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7715.535 - Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben, mit Bürsteneinsatz unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Austrittsfilter, Erdungsschiene, Wandbefestigungshalter

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7715.535
Ausführung	Wandgehäuse IT vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts Erdungsschiene mit sternpunktformiger Erdung Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Wandbefestigungshalter 10 mm, verstärkt Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	15 HE

# Eigenschaften

---

Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 746 mm Tiefe: 673 mm
Einbautiefe	620 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 683 mm
Tiefe Schwenkteil	516 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	750 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	45,6 kg
Bruttogewicht	48,1 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Produktbeschreibung	DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x746x673 mm, 15 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Ausschreibungstext

Wandgehäuse Basis Rittal EL, 3-teilig  
vormontiert, Tiefe 673 mm

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:  
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und  
einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur  
Kabelabfangung austauschbare Flanschplatten, oben  
geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur  
Kabeleinführung, mit montierter  
Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei  
Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")  
Profil- schienen, auf C-Schienen montiert, mit  
umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und  
Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je  
ein Austritts- filter zur passiven Gehäusebelüftung  
montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven  
Lüfter- erweiterungssatz, Design-Sichttür mit  
Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit  
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar  
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,  
Gehäuse komplett sternpunktformig geerdet, 4 St.  
Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,  
Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit  
geschlossener Flanschplatte, oben und unten.  
Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehäuse:,,Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 746 x 673 mm (15 HE)