

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7824.201 Sichttür, belüftet

Stand: 05.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



**RITTAL**

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7824.201 - Sichttür, belüftet für TS, TS IT, VX SE

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.201
Produktbeschreibung	Beidseitig perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78% für optimalen Luftdurchsatz.
Material	Tür: Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Sichttür, belüftet Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 180°-Scharniere (4 Stück) Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für TS Schrankreihen mit Stahlblechtüren kann nur das 180°-Scharnier 7824.520 eingesetzt werden.
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT SE Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	19,38 kg
Bruttogewicht	20,4 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	DK-TS Sichttür, BxH:: 600x2000 mm, belüftet, Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm, Stahlblech, RAL 7035

# Ausschreibungstext

## Belüftete Sichttür für TS

### Belüftete Sichttür für TS

Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich  
Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich  
gelocht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung,  
gelocht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung,  
180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,  
180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,  
Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit  
Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit  
Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines  
Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines  
Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist  
Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist  
möglich. Scharniere mit unverlierbaren  
möglich. Scharniere mit unverlierbaren  
Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau  
Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau  
der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.  
der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech

Material: Stahlblech

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm