

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7824.202 Sichttür, belüftet

Stand: 22.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.202 - Sichttür, belüftet für TS, TS IT, VX SE

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | DK 7824.202   |
| Produktbeschreibung | Beidseitig perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78% für optimalen Luftdurchsatz.   |
| Material            | Tür: Stahlblech<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm  |
| Oberfläche          | Pulverbeschichtet   |
| Farbe               | RAL 7035  |
| Lieferumfang        | Sichttür, belüftet<br>Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E<br>180°-Scharniere (4 Stück)<br>Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis      | Für TS Schrankreihen mit Stahlblechtüren kann nur das 180°-Scharnier 7824.520 eingesetzt werden.  |
| Passend für         | Gehäusetyp: TS<br>TS IT<br>SE<br>Breite: 800 mm<br>Höhe: 2.000 mm   |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 24.89   |
| Bruttogewicht       | 26.2  |
| Zolltarifnummer     | 94039910  |
| EAN                 | 4028177236127   |
| ETIM 9              | EC000747  |
| ECLASS 8.0          | 27182204  |

# Ausschreibungstext

## Belüftete Sichttür für TS

Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich gelocht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm