

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.203 Stahlblechtür, belüftet

Stand: 13.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7824.203 - Stahlblechtür, belüftet für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.203
Produktbeschreibung	Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff. Für optimalen Luftdurchsatz in Netzwerkschränken mit höherem Anteil an aktiven Komponenten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusotyp: DK-TS Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	14.3
Bruttogewicht	15.3
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177237636
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Ausschreibungstext

Stahlblechtür, belüftet für TS

Die großflächig perforierten Tür aus 1.5 mm Stahlblech, 180° Scharnieren, vierfach verriegeltem Stangenverschluß, mit

Dreh-Griff mit Sicherheitsschließung 3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung. Der Einbau eines Komfortgriffs TS 8611.070 ist optional möglich.
Der innerhalb der Türen integrierte Montagerahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, ermöglicht optional den Einsatz von Lüftertraversen zur aktiven Belüftung bei Maximalausbau.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm