

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.228

Seitenwand, abschließbar

Stand: 23.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7824.228 - Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Seitenwand, abschließbar, Stahlblech, für TS.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7824.228 |
| Produktbeschreibung | Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | 2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E |
| Passend für | Gehäusotyp: TS IT TX CableNet TS Höhe: 2.200 mm Tiefe: 800 mm |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 42,8 kg |
| Bruttogewicht | 43,8 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Produktbeschreibung | DK Seitenwand, HxT: 2200x800 mm, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, für TS, TS IT |

Ausschreibungstext

Seitenwand, abschließbar für DK TS 8

Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder. Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen, Schließen und Verriegeln

Material: 1,5 mm Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: H: 2200 mm T: 800 mm
Seitenwand, abschließbar DK 7824.228

Innenverriegelung für Seitenwand,
abschließbar DK 7824.510