

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.282

Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt

Stand: 05.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.282 - Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für TS 8

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.282
Produktbeschreibung	Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-Stangenverschluss und Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E. Die geteilte Ausführung ermöglicht die raumoptimierte Aufstellung der Schränke bei gleichzeitig bestmöglichem Zugriff durch einen geringeren Abstand zwischen den einzelnen Schrankreihen. Max. Türöffnungswinkel durch bereits integrierte 180°-Scharniere.
Material	Rahmen: Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Höhe 2200 mm nicht mit Schwenkrahmen 45 HE kombinierbar.
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusotyp: TS 8 Breite: 800 mm Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	37,6 kg
Bruttogewicht	37,6 kg
Zolltarifnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182204

Ausschreibungstext

Vertikal geteilte Stahlblechsichttür für TS

Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-Stangenverschluss, Komfortgriff für DIN Profilhalbzylinder, Sicherheitsschließung 3524 E, max. Türöffnungswinkel 180°.

Hinweis:

Nicht kompatibel mit Schwenkrahmen 45 HE.

Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG, 3 mm, parsolgrau getönt

Farbe: RAL 7035

Schutzart: IP 55

Für Schränke (B x H): „800 x 2200 mm