

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.490

Vollglastür, vertikal geteilt

Stand: 22.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.490 - Vollglastür, vertikal geteilt für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.490
Produktbeschreibung	Mit 180°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
Material	Rahmenelemente: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 5 mm
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Sichtscheiben: getönt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Nicht in Verbindung mit einem Schwenkrahmen einsetzbar
Passend für	Gehäusotyp: DK-TS Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	24.951
Bruttogewicht	26.264
Zolltarifnummer	76169990
EAN	4028177442467
ECLASS 8.0	27182204

Ausschreibungstext

Vollglassichttüre, vertikal geteilt inkl.
180°-Scharniere

180°-Scharnieren und Stangenverschluss
inkl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung
3124 E.

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035
5 mm Einscheiben Sicherheitsglas, Einfassung
aus Aluminium-Rahmenelemente; Sicherheitsglas
getönt, parasolgrau

Für Schränke B x T: 800mm x 2000 mm