


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7825.381

# Bodenblech-Module zur Kabeleinführung

Stand: 10.07.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7825.381 - Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS-IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.381
Produktbeschreibung	Zur einfachen, abgedichteten Kabeleinführung.
Material	Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche	Verzinkt
Hinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TS VX SE TX CableNet Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,75 kg
Bruttogewicht	1,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

DK Bodenblech-Modul, zur Kabeleinführung mit Bürste, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 800 mm, für TS, TS IT, SE, TX CableNet, Stahlblech, verzinkt

## Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Modul, belüftet,  
Art.-Nr. 7825.381

Bodenblech-Modul,  
zur Kabeleinführung mit Bürste,  
Tiefe: 237,5 mm,  
für Schrankbreite: 800 mm,  
für TS, TS IT, SE, TX CableNet  
Modublech: Stahlblech, verzinkt  
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei