

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7826.760

Dachblech, belüftet

Stand: 09.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7826.760 - Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7826.760
Ausführung	Einteilig ohne Kabeleinführung
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitz, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT Breite: 600 mm Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8.265
Bruttogewicht	8.7
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177345614
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

# Ausschreibungstext

DK-TS Dachblech belüftet BxT 600x1000 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 600 mm x 0 mm x 1000 mm