


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7827.023

Tiefenstreben als Einbausatz

Stand: 22.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7827.023 - Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig, Einbaumaß 23" und 24"

Für Profilschienen, zöllig, bei Einsatz in 800 mm breiten Schränken werden die Befestigungsabstände 23" und 24" erreicht, wahlweise verkröpfte oder L-förmige, zöllige Profilschienen einsetzbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7827.023
Ausführung	Einbaumaß 23"
Produktbeschreibung	Einbau in Schrankbreite 800 mm: Bei Einsatz der Tiefenstreben in 800 mm breiten Schränken werden die Befestigungsabstände 23" und 24" erreicht. Wahlweise können die verkröpften oder die L-förmigen, zölligen Profilschienen eingesetzt werden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Breite: 800 mm Tiefe: 1.000 mm
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.72
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177250345
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

DK-TS Tiefenstrebe, 23 Zoll

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm