

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7827.480

Einbauwinkel TS

Stand: 18.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7827.480 - Einbauwinkel TS für L-förmige Profilschienen in TS, 482,6 mm (19")

Für optimalen seitlichen Freiraum bei der Kabelführung, tiefenvariable Befestigung über Befestigungslanglöcher möglich.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7827.480
Ausführung	Einbaulage mittig
Produktbeschreibung	Die Einbauwinkel werden in der Schrankbreite am Gehäuserahmen verschraubt. Die Profilschiene wird unten und oben am Winkel befestigt. Für den Schrankteilausbau lassen sich die Einbauwinkel an TS System-Chassis 17 x 73 mm, auf der äußeren Montageebene des Schrankrahmens befestigen.
Nutzen	Die Winkel sorgen für optimalen seitlichen Freiraum bei der Kabelführung Tiefenvariable Befestigung über die Befestigungslanglöcher möglich Für 19"-Teilausbau geeignet
Einsatzgebiete	Zum Nachrüsten von bestehenden TS Anwendungen
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3,38 kg
Bruttogewicht	3,6 kg
Zolltarifnummer	73182900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Eigenschaften

Produktbeschreibung

DK-TS Einbauwinkel, für L-förmige Profilschienen in TS, 482,6 mm (19"), für Schrankbreite: 800 mm, Einbaulage: mittig

Ausschreibungstext

482,6 mm (19")

-Einbauwinkel für TS8 Einbaulage mittig

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert