Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7827.544

Bürstenleiste, vertikal

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

DK 7827.544 - Bürstenleiste, vertikal für VX IT

Dient innerhalb der Netzwerkverteiler als flexible Sichtblende, ermöglicht bequeme Kabelführung aus dem seitlichen und hinteren Verteilerbereich zur frontseitigen Verbindungsebene.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7827.544
Produktbeschreibung	Dient innerhalb der Netzwerkverteiler als flexible Sichtblende, die den Rangierbereich seitlich der 19"-Montageebene elegant verdeckt. Die Bürstenleiste ermöglicht hierbei die bequeme Kabelführung aus dem seitlichen und hinteren Verteilerbereich zur frontseitigen Verbindungsebene. Der notwendige Freiraum vor der Montageebene beträgt min. 75 mm. Die Montage der Bürstenleiste erfolgt seitlich am senkrechten Rahmenprofil, an horizontalen oder vertikalen Chassis.
Material	Aluminiumprofil, natur eloxiert Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Borstenlänge	95 mm
Länge	950 mm
Montagehinweis	Bei der Befestigung an den 19"-Profilschienen ist eine Kürzung der Bürstenleiste erforderlich
Abmessung	Länge: 950 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1,8 kg

Eigenschaften

Bruttogewicht	2,213 kg
Zolltarifnummer	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	DK Bürstenleiste, vertikal, zur Kabelführung hinten oder seitlich, oder als Sichtblende, für Schrankhöhe: 2000 mm, Aluminiumprofil, Kunststoff, UL94-HB