Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7828.120 C-Profilschienen

Stand: 03.09.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 7828.120 - C-Profilschienen für TS, VX SE

Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | DK 7828.120 |
|---------------------|--|
| Produktbeschreibung | Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C- Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Länge | 1.098 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: TS SE Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 1.200 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 3.52 |
| Bruttogewicht | 3.72 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177235175 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400501 |
| | |

© Rittal 2025 2

Ausschreibungstext

C-Profilschiene für TS 8

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Für die äußere Montageebene; ausgeklinkte Ausführung

für Schrankmaße: B: 1200 mm T: 1200 mm

© Rittal 2025 3