Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# DK 7856.027
# Anschlusskabel

Stand: 13.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7856.027 - Anschlusskabel für PSM-Schiene

Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7856.027 |
| Ausführung | 1-phasig |
| Stecker (Typ) | Kaltgerätestecker C14 |
| Nennstrom (max.) | 10 A |
| Abmessung | Länge: 3 m |
| Steckdosen | Wago X-Com |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,34 kg |
| Bruttogewicht | 0,389 kg |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC001576 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |
| Produktbeschreibung | DK Anschlusskabel, für PSM, L: 3 m, 1~, 10 A, Eingang: IEC 60 320 C14 |

## Ausschreibungstext

Einphasiges USV-Anschlusskabel für den Betrieb
einer PSM-Schiene an einer USV

3m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker
zum PSM (Wago X-Com) und IEC 320 C14 Anschlusstecker
(Kaltgräte) 230V/10A

© Rittal 2026