# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# DK 7856.027 Anschlusskabel

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### DK 7856.027 - Anschlusskabel für PSM-Schiene

Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7856.027
Ausführung	1-phasig
Stecker (Typ)	Kaltgerätestecker C14
Nennstrom (max.)	10 A
Abmessung	Länge: 3 m
Steckdosen	Wago X-Com
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.34
Bruttogewicht	0.389
Zolltarifnummer	85444290
EAN	4028177438828
ETIM 9	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

### Ausschreibungstext

Einphasiges USV-Anschlusskabel für den Betrieb einer PSM-Schiene an einer USV

3m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker zum PSM (Wago X-Com) und IEC 320 C14 Anschlusstecker (Kaltgräte) 230V/10A

© Rittal 2025 2