

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7856.030 Anschlusskabel

Stand: 02.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7856.030 - Anschlusskabel für PSM-Schiene

Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7856.030
Ausführung	1-phasig
Stecker (Typ)	Kaltgerätestecker C20
Nennstrom (max.)	16 A
Abmessung	Länge: 3 m
Steckdosen	Wago X-Com
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,51 kg
Bruttogewicht	0,52 kg
Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Produktbeschreibung	DK Anschlusskabel, für USV, L: 3 m, 1~, 16 A, Eingang: IEC 60 320: C20

Ausschreibungstext

Anschlusskabel USV an PSM-Schiene, 1phasig, C20

Kabel zum Anschluss einer PSM-Stromschiene an die 3kVA PMC12 USV.

Technische Daten:

Kabellänge: 3m

1. Kabelende: IEC 320 C20

2. Kabelende: Wago X-Com