

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Stand: 25.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7859.080
Produktbeschreibung	Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.
Material	Aluminiumprofil, natur eloxiert
Länge	1.695 mm
Anschlussart (elektrisch)	Wago Buchse X-COM
Anzahl	2
Phasen pro Einspeisung	3~
Nennstrom (max.)	16 A
Modul-Steckplätze (max.)	6
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Montagehinweis	Diverse Anschlusskabel, auch für 1-phasigen Anschluss
Abmessung	Länge: 1.695 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX IT Höhe: ≥ 2.000 mm

# Eigenschaften

---

Betriebstemperaturbereich	5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,5 kg
Bruttogewicht	2,8 kg
Zolltarifnummer	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Produktbeschreibung	DK Modulare PDU, PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau, im Zero-U-Space von 800 mm breiten IT-Racks, 3~, 16 A, Länge: 1695 mm, Modul-Steckplätze: 6, Einspeisungen: 2, Anschluss: WAGO Buchse, X-COM, für Schrankhöhe: 2000 mm, Aluminiumprofil, natur eloxiert

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------