Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7859.081 PSM Zero-U-Space

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 7859.081 - PSM Zero-U-Space

Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.







Eigenschaften

DK 7859.081
Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.
Aluminiumprofil, natur eloxiert
1.695 mm
3 m
fest/CEE
1
3~
16 A
6
IP 20
Länge: 1.695 mm
Gehäusetyp: VX IT Höhe: ≥ 2.000 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich	5 °C45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	1090 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4
Bruttogewicht	4.3
Zolltarifnummer	85369001
EAN	4028177956636
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3