
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TX 7888.300
Bürsten-Kit


Stand: 21.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)


SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TX 7888.300 - Bürsten-Kit für TX CableNet

Ausbrüche zur Kabelführung am Dachblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	TX 7888.300
Produktbeschreibung	Zur Bestückung eines Dachblech wird je Kabeleinführung eine VE Bürstenleisten benötigt und beidseitig am Ausschnitt aufgesteckt. Eine VE beinhaltet 2 Bürstenleisten in ausreichender Länge für die Schrankbreiten / -tiefen 600, 800, 1000 und 1200 mm, zum Einkürzen nach Bedarf.
Nutzen	Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante
Material	Kunststoffträger mit Bürstenbesatz Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0 Borsten: Kunststoff, UL 94-HB
Borstenlänge	70 mm
Passend für	Gehäusetyp: TX CableNet Tiefe: = 600 mm = 800 mm = 1.000 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,511 kg
Zolltarifnummer	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2026

Eigenschaften

Produktbeschreibung	TX Bürstenleiste, T x L: 88 mm x 860 mm, Höhe Bürstenkopfleiste 7,6 mm, Borstenlänge 70 mm, zur Kabeleinführung im Dach