


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TX 7888.300 Bürsten-Kit

Stand: 13.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.300 - Bürsten-Kit für TX CableNet

Ausbrüche zur Kabelführung am Dachblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TX 7888.300
Produktbeschreibung	Zur Bestückung eines Dachblech wird je Kabeleinführung eine VE Bürstenleisten benötigt und beidseitig am Ausschnitt aufgesteckt. Eine VE beinhaltet 2 Bürstenleisten in ausreichender Länge für die Schrankbreiten / -tiefen 600, 800, 1000 und 1200 mm, zum Einkürzen nach Bedarf.
Nutzen	Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante
Material	Kunststoffträger mit Bürstenbesatz Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0 Borsten: Kunststoff, UL 94-HB
Borstenlänge	70 mm
Passend für	Gehäusotyp: TX CableNet Tiefe: = 600 mm = 800 mm = 1.000 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,511 kg
Zolltarifnummer	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27142421

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

TX Bürstenleiste, T x L: 88 mm x 860 mm, Höhe Bürstenkopfleiste 7,6 mm, Borstenlänge 70 mm, zur Kabeleinführung im Dach