

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7888.653 Seitenwand

Stand: 19.06.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.653 - Seitenwand für TE 8000

Seitenwände, für TE 8000.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Best.-Nr. | TE 7888.653 |
| Produktbeschreibung | Einfache Montage durch Einsteckhilfe unten und Verschluss oben. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. 4 Vorreiberverschlüsse mit Sicherheitsschließung 3524 E |
| Passend für | Gehäusotyp: TE 8000 Höhe: 2.000 mm Tiefe: 1.000 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 25 |
| Bruttogewicht | 29.5 |
| EAN | 4028177801356 |
| E-Number Sweden | E7282512 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

Ausschreibungstext

TE 8000 Seitenwand, abschließbar
Artikel TE 7888.653

Einteilige, steckbare, abschließbare Seitenwand, mit
Sicherheitsschließung
Nr. 3524 E. Schnellbefestigung durch einfaches Einstecken, Schließen und
Verriegeln.

Lieferumfang: 2 Seitenwände, mit. je 2 Sicherheitsschließungen

Material: Stahlblech

Oberfläche: RAL 7035

Approbationen: ---

Für Schrankmaße (BxH): 1000 x 2000 mm

Schutzart: IP 20, im Verbund

Artikelnummer: TE 7888.653

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG