

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7955.510

PDU UK, Ausführung basic

Stand: 24.08.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.510 - PDU UK, Ausführung basic

Die kompakte Bauform ermöglicht eine Schnellmontage im Zero-U-Space der TS IT Netzwerk- und Serverschränke. Eingang mit CEE Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7955.510
Produktbeschreibung	Robuste, kompakte Basis-Stromverteilung für das IT-Umfeld. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage.
Material	Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
Abmessung	Breite: 44 mm Tiefe: 62 mm Länge: 440 mm
Anzahl Steckdosen und Typ	6 x C13 / 1 x C19
Steckdosen	6 x GB (Typ G, BS 1363)
Nennstrom (max.)	13 A
Einspeisungen	Anzahl: 1 Phasen pro Einspeisung: 1~
Länge Anschlussleitung	3 m
Anschlussart (elektrisch)	UK
Betriebstemperaturbereich	0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...95 %
Lagertemperaturbereich	-25 °C...70 °C
Passend für	Gehäusotyp: TS IT: ≤ 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.24

Eigenschaften

Bruttogewicht	1.42
Zolltarifnummer	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604