
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7963.310

Gleitschiene, höhenvariabel

Stand: 02.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7963.310 - Gleitschiene, höhenvariabel für EL, AX IT

Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren 19"-Befestigungsebene. Mit den Gleitschienen können schwere zöllige Komponenten unterstützt werden. Die Befestigung über vertikale Langlöcher ermöglicht Variabilität in der Befestigungshöhe.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7963.310
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen	395 mm
Belastbarkeit statisch	800 N
Auflagefläche	Breite: 85 mm Tiefe: 324 mm
Passend für	Gehäusetyp: EL AX IT
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,56 kg
Bruttogewicht	1,76 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, Auflagefläche BxT: 85x324 mm, 19"-Ebenenabstand: 395 mm

Ausschreibungstext

DK Gleitschiene

DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h)
,höhenvariabel,
Belastbarkeit 800 N, statisch,
Auflagefläche BxT: 85x324 mm,
19"-Ebenenabstand: 395 mm
Material: Stahlblech, verzinkt