
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# DK 7963.310

# Gleitschiene, höhenvariabel

Stand: 22.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7963.310 - Gleitschiene, höhenvariabel für EL, AX IT

Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren 19"-Befestigungsebene. Mit den Gleitschienen können schwere zöllige Komponenten unterstützt werden. Die Befestigung über vertikale Langlöcher ermöglicht Variabilität in der Befestigungshöhe.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7963.310 |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abstand der Befestigungsebenen | 395 mm |
| Belastbarkeit statisch | 800 N |
| Auflagefläche | Breite: 85 mm<br>Tiefe: 324 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: EL<br>AX IT |
| Einbauabmessungen | Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm<br>Einbaubreite für Komponenten: 19" |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 1,56 kg |
| Bruttogewicht | 1,76 kg |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, Auflagefläche BxT: 85x324 mm, 19"-Ebenenabstand: 395 mm |

# Ausschreibungstext

DK Gleitschiene

DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h)
,höhenvariabel,
Belastbarkeit 800 N, statisch,
Auflagefläche BxT: 85x324 mm,
19"-Ebenenabstand: 395 mm
Material: Stahlblech, verzinkt