

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7963.710 Gleitschiene

Stand: 17.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.710 - Gleitschiene für TE

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene, zur Unterstützung von schweren zölligen Komponenten.

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 7963.710 |
| Produktbeschreibung | Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren 19"-Befestigungsebene. Mit den Gleitschienen können schwere zöllige Komponenten unterstützt werden. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abstand der Befestigungsebenen | 795 mm |
| Belastbarkeit statisch | 800 N |
| Auflagefläche | Breite: 85 mm Tiefe: 724 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: TE 8000 |
| Einbauabmessungen | Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19" |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 3,512 kg |
| Bruttogewicht | 3,711 kg |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, Auflagefläche BxT: 85x724 mm, 19"-Ebenenabstand: 795 mm |

Ausschreibungstext

Gleitschiene für TE/FR(i), L 724 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert