

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AX 7993.147

# Kompakt-Schaltschrank AX

Stand: 02.08.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.147 - Kompakt-Schaltschrank AX Volvo Cars Konzernstandard

Modifiziert als Bediengehäuse, Abmessungen 760 x 760 x 300 mm mit integrierter Tastaturschublade.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 7993.147
Produktbeschreibung	Kompakt-Schaltschrank auf Basis AX 1073.000. Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus Korpus aus einem Stück, gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatte. Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, beidseitig senkrechten Türlochleisten, mit Schutzleiteranschluss, verschraubten Scharnieren. Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung, mit Maßaufdruck, befestigt mit Ringschweißmutter.
Material	Stahlblech Sichtfenster: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3,0 mm
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Tür hat im oberen Bereich ein Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 3 mm stark, die sichtbare Fläche ist 543 x 345 mm groß Hinter dem Sichtfenster ist eine VESA-Aufnahme (für die kundenseitige Montage eines TFT-Monitors, entsprechend Zeichnung X198471) mit Hilfe eines U-förmigen Winkels montiert Unterhalb des Sichtfensters sind 10 Bohrungen Ø 22.5 mm angeordnet Unterhalb der Bohrungen ist eine Tastaturschublade mit integriertem Mousepad montiert Auf der Mousepad-Auflage liegt eine 8 mm starke Kunststoff-Platte mit der Abmessung (BxH) 260 x 206 mm

# Eigenschaften

---

Abmessung	Breite: 760 mm Höhe: 760 mm Tiefe: 300 mm
-----------	---

---

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

---

Bruttogewicht	41.5
---------------	------

---

EAN	4028177962552
-----	---------------