

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8001.210 Bodenblech

Stand: 22.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8001.210 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8001.210
Produktbeschreibung	Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt. Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Abmessung	Breite: 490 mm Tiefe: 75 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX VX IT VX SE Standpult CX Pultunterteil CX Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,66 kg
Bruttogewicht	0,76 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 600x75 mm

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)