

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8001.217 Bodenblech

Stand: 07.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8001.217 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | VX 8001.217   |
| Produktbeschreibung     | Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.  |
| Material                | Stahlblech  |
| Oberfläche              | Verzinkt  |
| Lieferumfang            | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Hinweis                 | Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.<br>Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Nur für eine Schrankhälfte  |
| Abmessung               | Breite: 540 mm<br>Tiefe: 175 mm   |
| Passend für             | Gehäusotyp: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>Standpult CX<br>Pultunterteil CX<br>Breite: = 1.200 mm  |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 1,3 kg  |
| Bruttogewicht           | 1,47 kg   |
| Zolltarifnummer         | 94039910  |
| ETIM 9                  | EC002620  |
| ECLASS 8.0              | 27189261  |

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 1200x175 mm

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)