

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8610.625 Sichttür

Stand: 23.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8610.625 - Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8610.625
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Eckstücke: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang	Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück)
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 460 mm Sichtfensterhöhe: 2.040 mm
Sichtfensterhöhe	2.040 mm

Eigenschaften

Montagehinweis	Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlusssteile benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT VX SE Breite: = 600 mm Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15,7 kg
Bruttogewicht	16,2 kg
Zolltarifnummer	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 600x2200 mm