

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8610.885 Sichttür

Stand: 17.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | TS 8610.885 |
| Produktbeschreibung | Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand. |
| Material | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | Rahmen: RAL 7035 Eckstücke: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005 |
| Lieferumfang | Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück) |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 660 mm Sichtfensterhöhe: 1.640 mm |
| Sichtfensterhöhe | 1.640 mm |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Montagehinweis | Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlusssteile benötigt |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Passend für | Gehäusotyp: TS TS IT VX SE Breite: = 800 mm Höhe: = 1.800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 14,77 kg |
| Bruttogewicht | 15,6 kg |
| Zolltarifnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeschreibung | TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 800x1800 mm. |