Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TS 8614.260
Teilmontageplatten

Stand: 11.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8614.260 - Teilmontageplatten für TS, VX SE

Für universellen Innenausbau und zusätzliche Montageebenen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8614.260
Produktbeschreibung	Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montagen-Ebenen.
Material	Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene.
Abmessung	Breite: 1.100 mm Höhe: 500 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: TS VX SE Breite: = 600 mm = 1.200 mm Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	12.155
Bruttogewicht	12.795
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177212305
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216