Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





VX 8700.030

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



VX 8700.030 - Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl für VX

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl, für VX.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8700.030
Nutzen	Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe Ein-Mann-Montage Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: VX Höhe: = 1.800 mm Tiefe: = 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Grundmaterial	Edelstahl
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	17.5
Bruttogewicht	17.8
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177921450
ETIM 9	EC002524

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182101

© Rittal 2025 3