## Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





TS 8700.850

# Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl

Stand: 12.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# TS 8700.850 - Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl für TS

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl, für TS.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8700.850
Nutzen	Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch
	Flachteilhalter mit Kontaktelement
	Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
	Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS
	Höhe: = 1.800 mm
	Tiefe: = 500 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Edelstahl
Verpackungseinheit	2 Stück

© Rittal 2025

#### Eigenschaften

Nettogewicht	11.116
Bruttogewicht	23.7
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177300095
ECLASS 8.0	27182101

#### Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl TS

Verschraubbare Seitenwand, einfaches Positionieren der Seitenwand am

Rahmen durch Aufhängehilfen.

Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch

Flachteilhalter mit Kontaktelementen.

Schutzart IP 55 nach EN 60 529 Optional kann die Seitenwand auch

scharniert ausgeführt werden, max. Öffnungswinkel 180°.

Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Oberfläche: Strichschliff, Korn 400

für Schrankmaße: H: 1800 mm T: 500 mm

Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl 8700.850

© Rittal 2025 3