

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8800.520 Kabelkanal

Stand: 25.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.520 - Kabelkanal für vertikales TS Profil

Zur Montage am vertikalen Schrankprofil, an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8800.520
Ausführung	Breite 50 mm, zur Montage an ein vertikales Schrankprofil im Seitenwandbereich.
Nutzen	Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf die TS-Systembohrung abgestimmt. Damit entfällt ein aufwändiges Bohren, wie es bei den DIN-Kanälen erforderlich wäre Die Sollbruchstellen der Stege sind auf die Kombination mit den Kabelkanälen für Montageplatte ausgerichtet Ein weiterer Sollbruch in Höhe der Montageplatte ermöglicht eine direkte Einführung in den Kabelkanal
Material	Hart-PVC Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Farbe	Ähnlich RAL 7030
Lieferumfang	Kabelkanal mit Deckel
Stegbreite	5,5 mm
Schlitzbreite	4,5 mm
Hinweis	Kann für andere Schrankabmessungen gekürzt werden.

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 50 mm Höhe: 1.800 mm Tiefe: 80 mm
Passend für	Gehäusotyp: TS VX SE PC IW Höhe: ≤ 2.000 mm
Betriebstemperaturbereich	60 °C
Verpackungseinheit	8 Stück
Nettogewicht	9,944 kg
Bruttogewicht	10,52 kg
Zolltarifnummer	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeschreibung	TS Kabelkanal für vertikales TS Profil, BHT: 50x1800x80 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---