Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.000

Sammelschienenhalter

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SV 9340.000 - Sammelschienenhalter für Flachkupferschienen

Für Flachkupferschienen bis 800 A.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.000
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V, 3~
Hinweis zur Artikel-Nr.	Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden
Polzahl	3-polig
Passend für Artikel-Nr.	9580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Mit Innenbefestigung	Ja
Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Passend für Sammelschienen	12 x 5 - 30 x 10
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,724 kg
Bruttogewicht	0,732 kg
Zolltarifnummer	85469010

Eigenschaften

ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeschreibung	SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm

Approbationen

Approbationen	ABS DNV Lloyds Register
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

RiLine60 Sammelschienenhalter 3-polig

Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 190 mm
System:
Rittal RiLine60