

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.010

Sammelschienenhalter

Stand: 03.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.010 - Sammelschienenhalter für Flachkupferschienen

Für Flachkupferschienen bis 800 A.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.010
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V, 3~
Hinweis zur Artikel-Nr.	Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden
Polzahl	3-polig
Passend für Artikel-Nr.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Mit Außenbefestigung	Ja
Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5 - 30 x 10
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,76 kg
Bruttogewicht	0,8 kg
Zolltarifnummer	85369010

Eigenschaften

ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeschreibung	SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm, (Außenbefestigung)

Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Sammelschienenhalter 3-polig

Sammelschienenhalter mit Außenbefestigung, 3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm

Baubreite: 20 mm

Länge: 215 mm

System:

Rittal RiLine60