## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9340.040 Sammelschienenhalter

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



### SV 9340.040 - Sammelschienenhalter 2-polig

Für Anwendung PEN/N/PE und N/PE.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.040
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Passend für Sammelschienen	12 x 5 - 30 x 10
Polzahl	2-polig
Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V, 2~
N/PE-Halter	Ja
PEN/N/PE-Halter	Ja
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.44
Bruttogewicht	0.51
Zolltarifnummer	85469010
EAN	4028177565623
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

#### Approbationen

© Rittal 2025

#### **Approbationen**

Approbationen

ABS

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

UL + C-UL (listed)

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

#### Ausschreibungstext

RiLine60 Sammelschienenhalter, 2-polig

Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 2 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu: 12 x 5 bis 30 x 10mm

Baubreite: 20 mm Länge: 60 mm

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025