

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



**SV 9340.134**

**Bodenwanne**

Stand: 03.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

# SV 9340.134 - Bodenwanne für RiLine Sammelschienensysteme

Rückseitiger Berührungsschutz eines Sammelschienenaufbaues.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.134
Produktbeschreibung	Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus.
Material	Wärmemodifiziertes Hart-PVC Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Individuell ablängbar
Polzahl	4-polig
Passend für Sammelschienensystem	Flachkupferschienen, 4-polig
Passend für Artikel-Nr.	9340.004
Abmessung	Länge: 1.100 mm
Passend für	Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3
Bruttogewicht	3.32
Zolltarifnummer	85472000
EAN	4028177536739
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

## Ausschreibungstext

### RiLine 60 Bodenwannenprofil

Bodenwanne für 60mm 4 polige Flachschienensystem für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus

Technische Daten

Länge: 1100mm

Breite: 285 mm

Höhe: 19,5 mm

System:

Rittal RiLine60