Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.200
Abdeckprofil


Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.200 - Abdeckprofil für RiLine Sammelschienensysteme

Individuell ablängbar, zur Clipmontage an das Bodenwannenprofil.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.200
Produktbeschreibung	Zur Clipmontage an die Bodenwanne.
Material	Wärmemodifiziertes Hart-PVC Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Bei Belastung des Abdeckprofils von vorne ist die Stützblende zur Stabilisierung erforderlich Individuell ablängbar
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	Flachkupferschienen, 3-polig PLS 800, 3-polig PLS 1600, 3-polig
Abmessung	Länge: 700 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,6 kg
Bruttogewicht	1,79 kg
Zolltarifnummer	85472000
ETIM 9	EC000775

© Rittal 2026

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27142414
Produktbeschreibung	SV Abdeckprofil, L: 700 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)

Ausschreibungstext

Abdeckprofil für Bodenwanne

Abdeckprofil für Bodenwanne für 60mm Flachschienensystem. Individuell ablängbar, zur Clipmontage an die Bodenwanne
Technische Daten
Länge: 700mm
Breite: 210 mm
Höhe: 55 mm
System:
Rittal RiLine60