

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.940

Tragschiene 35 x 10 mm

Stand: 26.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.940 - Tragschiene 35 x 10 mm für OM-Adapter/-Träger

Zur Befestigung am Adapterchassis oder am Tragrahmen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9342.940
Ausführung	TS 55D-V
Produktbeschreibung	Zur Befestigung am Adapterchassis und Tragrahmen.
Material	Polyamid
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsschrauben
Tragschienen-Typ	TS 55D-V
Hinweis	UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger Tragschiene TS xxD-V nur geeignet zur rasterunabhängigen Montage auf Tragrahmen
Abmessung	Breite: 55 mm
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,055 kg
Bruttogewicht	0,07 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27141143

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SV Tragschiene 35x10 mm, B: 45 mm, Ausführung TS 55D-V

Ausschreibungstext

Tragschiene TS 55B-V

Tragschiene TS 55B-V 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung am Tragrahmen

Mit Verriegelung zur nachträglichen Arretierung der Tragschiene bei bereits aufgebautem Schaltgerät

System:

Rittal RiLine60