## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9350.075 Schienenverbinder

Stand: 22.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



### SV 9350.075 - Schienenverbinder

Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9350.075
Produktbeschreibung	Zum bohrungslosen Verbinden von rechteckigen Sammelschiener
Material	Oberteil: St 37, vernickelt Kontaktplatte: E-Cu, vernickelt
Verbindungsart	Einfachverbindung
Passend für Sammelschienen	12 x 5 - 15 x 10
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0.39
Bruttogewicht	0.411
Kupferanteil (kg/Stück)	0.05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177504844
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606

## Approbationen

Approbationen	ABS
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025

### **Approbationen**

Erklärungen

Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

### Ausschreibungstext

Schienenverbinder

Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen Sammelschienen.

Ausführung

Einfachverbinder für Sammelschienen 12 x 5 -15 x 10

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025