Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9360.613

RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 02.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

RX 9360.613 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 105 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang oben.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.613
Ausführung	universal
Nutzen	Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Bemessungsstoßspannung Uimp	8 kV

Eigenschaften

Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui	1.000 V
Verschmutzungsgrad	3
Polzahl	3-polig
Leitungsabgang	oben
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M8
Querschnitt	15 mm² 6 mm²
Passend für Hersteller (Typ)	Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Verlustleistung max.	10,5 W
Frequenz der Grundschwingung	50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Betriebstemperaturbereich	-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Abmessung	Breite: 109 mm Höhe: 251,4 mm Tiefe: 62,8 mm
Brandlast	8,086 MJ/m²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,47 kg
Bruttogewicht	1,473 kg

Eigenschaften

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,96
Zolltarifnummer	39269097
Produktbeschreibung	RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite 105 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang oben.

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

Ausschreibungstext

RiLineX CB-Geräteadapter (Universal Fix)

CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 250 A
Anschlussleiter: 90 mm²
Leitungsabgang: oben

Abmessungen: 108 mm x 251 mm x 51 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360613