Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





RX 9360.730 RiLineX Geräteadapter

Stand: 08.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



RX 9360.730 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (32 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit montierter, werkzeuglos verstellbarer Tragschiene zur Aufrastmontage der Geräte.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.730
Ausführung	mit Anschlussleitung
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B.
	Motorstarter
	Vorkonfektionierte Anschlussleitung
	Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen
	Optionaler Geräteverschiebeschutz
	Aufrastmontage und einfache Einstellung auf
	Sammelschienenstärke 5/10 mm
	Einfache Montage
	Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material	Polyamid (PA 6)
	Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
	RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 10
Bemessungsstrom Rundleiter	40 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)	40 A
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Länge Anschlussleitung	160 mm
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 240 mm Tiefe: 37 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max	90 %
Betriebstemperaturbereich	-5 °C55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	1090 %
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1.42
Bruttogewicht	1.45
Kupferanteil (kg/Stück)	0.088
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177997011

© Rittal 2025 3

Eigenschaften

ETIM 9 EC001531

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025